

Installation forlænger kabel med hurtigkobling TBLZ-1-05 GOLD/COMPACT

1. Generelt

Lynkoblingen er et lige samlestik til to modulkabler.

2. Anvendelsesområde

Forlænger kabel med lynkobling benyttes til forlængelse af kommunikationskabel i henhold til nedenstående.

TBLZ-1-05-1:

Varmeflade, vand og el, alle GOLD/COMPACT.

TBLZ-1-05-2:

Tilluftføler COMPACT/GOLD LP.

TBLZ-1-05-3:

Håndterminal COMPACT/GOLD LP.

Tilluftføler GOLD RX/PX/CX/SD, version E.

TBLZ-1-05-4:

Håndterminal GOLD RX/PX/CX/SD, version E.

3. Funktion

Modultilslutningens kontaktfjedre er lige forbundet med hinanden.

4. Montering

Forlænger kablet trækkes på passende vis. Hurtigkoblingen placeres på et passende sted.

Hvis der kræves en højere tæthedsklasse, skal hurtigkoblingen placeres i tilslutningsboks TBLZ-1-61, se billede.

Kablerne trækkes gennem forskruninger. Forskruningerne spændes, så de slutter tæt omkring kablet.

OBS! Tilslutningsboksen skal placeres opret med forskruningerne nedad!

5. Tekniske data

5.1 Hurtigkobling

Kapslingsklasse	IP 20
Farve	Beige
Mål:	40x16x25 mm
Opfylder RoHS-direktivet.	

5.2 Eventuel tilslutningsboks TBLZ-1-61

Kapslingsklasse	IP 66
Farve	Grå
Materiale	Glasfiberforstærket polypropylen
Mål:	85x85x51 mm

