

# Installation forlænger kabel med hurtigkobling TBLZ-1-05 GOLD/COMPACT

## 1. Generelt

Lynkoblingen er et lige samlestik til to modulkabler.

## 2. Anvendelsesområde

Forlænger kabel med lynkobling benyttes til forlængelse af kommunikationskabel i henhold til nedenstående.

### TBLZ-1-05-1:

Varmeflade, vand og el, alle GOLD/COMPACT.  
Forlænger kabel 5 meter.

### TBLZ-1-05-2:

Tilluftføler COMPACT/GOLD LP.  
Forlænger kabel 5 meter.

### TBLZ-1-05-3:

Håndterminal COMPACT/GOLD LP.  
Tilluftføler GOLD RX/PX/CX/SD, version E/F.  
Forlænger kabel 8 meter.

### TBLZ-1-05-4:

Håndterminal GOLD RX/PX/CX/SD, version E/F.  
Forlænger kabel 8 meter.

## 3. Funktion

Modultilslutningens kontaktfjedre er lige forbundet med hinanden.

## 4. Montering

Forlænger kablet trækkes på passende vis. Hurtigkoblingen placeres på et passende sted.

Hvis der kræves en højere tæthedsklasse, skal hurtigkoblingen placeres i tilslutningsboks TBLZ-1-61, se billede. Kablerne trækkes gennem forskruninger. Forskruningerne spændes, så de slutter tæt omkring kablerne. OBS! Tilslutningsboksen skal placeres opret med forskruningerne nedad!

## 5. Tekniske data

### 5.1 Hurtigkobling

Kapslingsklasse	IP 20
Farve	Beige
Mål:	40x16x25 mm

Opfylder RoHS-direktivet.

### 5.2 Eventuel tilslutningsboks TBLZ-1-61

Kapslingsklasse	IP 54
Farve	Grå
Materiale	Glasfiberforstærket polypropylen
Mål:	85x85x51 mm



