

Installation Multisektion TCFE, Version F GOLD/SILVER C Größe 004-120

1. Allgemeines

Die Multisektion ist eine zusätzliche Gerätesektion in zwei Längen mit Zwischenebene und wählbaren Kombinationen aus Deckpaneelen/Inspektionstüren auf der Inspektionsseite. Die Deckpaneele sind leicht abnehmbar.

Bis zu zwei Multisektionen können in einem Gerät verwendet werden.

Die Multisektion ist für GOLD/SILVER C RX, PX und CX ab Größe 011 erhältlich. Die Multisektion ist auch für GOLD/SILVER C RX/PX Größe 004-008 in geteilter Ausführung erhältlich.

Die Multisektion ist als Spezialausführung werkseitig mit montiertem Zubehör erhältlich, z. B. Luftherhitzer/-kühler.



2. Installation

1. Die Multisektion ist zwischen den anderen Gerätesektionen des GOLD/SILVER C-Geräts zu platzieren, siehe Beispiel.

Größe 004-080: Die Lieferung der Multisektion erfolgt immer mit mindestens einer anderen Gerätesektion zusammengebaut. Wenn eine Zerlegung/Montage von Gerätesektionen erforderlich ist, siehe die jeweilige Installationsanweisung für GOLD/SILVER C.


Größe 100-120: Die Lieferung der Multisektion besteht aus zwei Einheiten (Ober- und Unterteil). Die beiden Einheiten der Multisektion werden zusammengebaut, siehe Skizze.

Die Gerätemontage wird in der Installationsanleitung für GOLD/SILVER C 100/120 beschrieben.

2. GOLD: Falls erforderlich, wird das mitgelieferte Kabel für die Versorgungsspannung des Ventilators/der Ventilatoren mit Schnellverbindungen zwischen den Gerätesektionen verbunden.

3. GOLD: Falls erforderlich, wird das mitgelieferte Kommunikationskabel für Drucksensor und Steuerplatine mit Schnellverbindungen zwischen den Gerätesektionen verbunden.

Beispiel




Für ein Gerät können bis zu zwei Multisektionen verwendet werden.

Die Skizze zeigt mögliche Positionen der Multisektion.

GOLD/SILVER C 100-120

Das Oberteil wird am Unterteil mit den mitgelieferten Schrauben in vormontierten Nietmuttern festgeschraubt (6 Schrauben auf jeder Seite, also insgesamt 12 Schrauben).

GOLD: Das Abdeckblech auf der Inspektionsseite wird mit zwei mitgelieferten M5-Schrauben befestigt. Die mitgelieferten Kunststoffpfropfen werden in die Schraublöcher gedrückt.



GOLD: Das Abdeckblech an der Rückseite wird mit zwei mitgelieferten Blechschrauben befestigt.

Das Oberteil der Multisektion (Länge 565 mm = 246 kg, Länge 850 mm = 320 kg) wird am Unterteil angehoben. Dies kann mit Gabelstapler, Kran usw. erfolgen.